



Nassbürstanlage TBM/2B-N



Zur Drahtreinigung und Drahttrocknung nach dem Ziehen mittels Tellerbürsten und Luftabstreifer
Durch den Einsatz von Kunststoff-Tellerbürsten wird der Draht besonders effizient gereinigt
Optional mit kompaktem Filtrationssystem lieferbar

Technische Spezifikationen

Drahtdurchmesser (niedriggekoht LC)	max. 8,0 mm (größer auf Anfrage)
Drahtdurchmesser (hochgekoht HC)	max. 8,0 mm (größer auf Anfrage)
Drahteinlaufgeschwindigkeit	max. 8,0 m/s